



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Видеомикроскоп SNR-FM-400V

SNR-FM-400V

Описание

Портативный видеомикроскоп **SNR-FM-400V** предназначен для контроля состояния качества полировки и чистоты торцов оптических разъёмов.

Возможность увеличения / уменьшения позволяет легко идентифицировать мельчайшие царапины. Можно сохранять скриншоты на SD карту памяти.

Прибор состоит из видеопробника и базового модуля с LCD-дисплеем, что обеспечивает детальное изображение торца ферулы. В комплект входит насадки для инспекции через оптические розетки SC, FC, LC и насадка для тестирования патч-кордов с ферулой 2,5 мм.

Особенности:

- съёмные насадки для розеток SC, FC, LC;
- съёмная насадка для патч-кордов с ферулой 2.5 мм;
- запись видео: скриншоты JPG, видеоклипы AVI;
- поддержка стандартных карт памяти micro-SD;
- питание от сети 220В или от аккумулятора Li-Ion;
- порт USB 2.0.

Дополнительные насадки для микроскопа.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Артикул	Описание	Примечание	Совместимость
SNR-ADP-FM-2.5/PC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 2.5мм полировка PC	Входит в основной комплект	SNR-FM-400V SNR-FM-400XR-USB Syoptek-FIP-800
SNR-ADP-FM-2.5/APC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 2.5мм полировка APC	Опция	
SNR-ADP-FM-1.25/PC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 1.25мм полировка PC	Опция	
SNR-ADP-FM-1.25/APC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 1.25мм полировка APC	Опция	
SNR-ADP-FM-SC/PC-F	Насадка для оптических розеток SC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM-FC/PC-F	Насадка для оптических розеток FC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM-LC/PC-F	Насадка для оптических розеток LC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM-SC/APC-F	Насадка для оптических розеток SC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM-FC/APC-F	Насадка для оптических розеток FC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM-LC/APC-F+	Насадка для оптических розеток LC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM-MPO/PC-F	Насадка для оптических розеток MPO/PC	Опция	
SNR-ADP-FM-MPO/APC-F	Насадка для оптических розеток MPO/APC	Опция	

Общие

Комплект поставки	Видеошуп - 1 шт
	Дисплей - 1 шт
	Комплект насадок для видеошупа - 3 шт
	Устройство крепления на руку - 1 шт
	Проходной адаптер LC - 1 шт
	Кабель для видео шупа USB - micro USB - 1 шт
	Кабель USB - USB Type C - 1 шт
	Кабель зарядного устройства USD - micro USB 1 шт
	Зарядное устройство 1 шт
	Кейс для хранения и транспортировки - 1 шт
	Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Технические характеристики

Тип оборудования	Инструменты для диагностики
------------------	-----------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень увеличения	x400
Тип волокна	SM/MM
Язык интерфейса	Русский; Английский

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -30 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50