



Видеомикроскоп для серии рефлектометров SNR-OTDR

SNR-FM-400XR-USB

Описание

SNR-FM-400XR-USB - микроскоп для рефлектометров серии SNR-OTDR. Позволяет проверить чистоту и качество оптического коннектора.

Микроскоп подключается к USB-порту прибора. Также, в качестве экрана, микроскоп может работать с ПК и смартфоном.

Полученное ображение можно сохранить в памяти рефлектометра.

Особенности:

Увеличение 400Х;

Возможно использовать в качестве экрана ПК или смартфон;

Хранение изображений (на устройстве подключеннов в качестве экрана);

Дополнительные насадки для микроскопа.





Артикул	Описание	Примечание	Совместимость
SNR-ADP-FM-2.5/PC- M	Насадка для патчкордов с ферулой 2.5мм полировка PC	Входит в основной комплект	SNR-FM-400V SNR-FM-400XR- USB Syoptek-FIP- 800
SNR-ADP-FM- 2.5/APC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 2.5мм полировка АРС	Опция	
SNR-ADP-FM- 1.25/PC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 1.25мм полировка PC	Опция	
SNR-ADP-FM- 1.25/APC-M	Насадка для патчкордов с ферулой 1.25мм полировка АРС	Опция	
SNR-ADP-FM-SC/PC-F	Насадка для оптических розеток SC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM-FC/PC-F	Насадка для оптических розеток FC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM-LC/PC-F	Насадка для оптических розеток LC/PC	Входит в основной комплект	
SNR-ADP-FM- SC/APC-F	Насадка для оптических розеток SC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM- FC/APC-F	Насадка для оптических розеток FC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM- LC/APC-F+	Насадка для оптических розеток LC/APC	Опция	
SNR-ADP-FM- MPO/PC-F	Насадка для оптических розеток МРО/РС	Опция	
SNR-ADP-FM- MPO/APC-F	Насадка для оптических розеток МРО/АРС	Опция	

Технические характеристики

Тип оборудования Инструменты для диагностики

Степень увеличения х400

Тип волокна SM/MM

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 190x50x30

BEC, KΓ 0.175

Комплект поставки



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Комплект поставки

Микроскоп - 1 шт; Кабель USB - typ C - 1 шт; Чехол для хранения и транспортировки - 1 шт; Набор адаптеров - 3 шт.